

H0,5/16D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/16D W
Référence	9019020000
Version	Embouts, 0.5 mm ² , 10 mm, Code couleur: DIN, blanc (RAL 9010)
GTIN (EAN)	4008190047108
Cdt.	500 pièce(s)

Fiche de données

H0,5/16D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	16 mm	Poids net	0,076 g
----------	-------	-----------	---------

Caractéristiques produits

Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 20
Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm	Diamètre de la surface des contacts (D1)	1 mm
Diamètre de la collerette (D2)	2,6 mm	Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme