

160 W universell likströmsadapter (24 V/6,6 A), 1,2 m 2-trådssladd, 2/3-stifts kopplingsplintar, 100-240 V AC/DC externt nätaggregat för industriella USB-hubbar, NA/UK/EU/ANZ

Produkt ID: 160W-POWER-ADAPTER



Driv en industriell USB-hubb från StarTech.com eller annan enhet med en likströmsingång med 2- eller 3-tråds kopplingsplint med hjälp av denna 24 V universella strömadapter.

Strömadaptern har en 100-240 V AC-ingång med automatisk växling och en DC-utgång på 24 V/6,6 A (158,4 W) samt en medföljande DC-sladd på 1,2 m.

Fyra regionala strömkablar på 1,2 m ingår för att säkerställa internationellt stöd:

- Nordamerika - Type-A NEMA 1-15
- Storbritannien - Type-G BS 1363
- Europa - CEE 7/7
- Australien/Nya Zeeland - Type-I AS 3112

Strömadaptern har två ledningar med blottad tråd och kopplingsplintkontakter med både 2 och 3 ledare för smidig integrering med en mängd olika enheter. Detta nätaggregat kan användas som tillbehör och primär strömkälla för många industriella USB-hubbar från StarTech.com, t.ex:

- 16-port industriell USB-hubb på 5 Gbps (5G16AINDS-USB-A-HUB)
- 10-ports industriell USB-hubb på 5 Gbps (ST1030USBM)
- 7-ports industriell USB-hubb på 5 Gbps (ST7300USBME)
- 7-ports industriell USB 2.0-hubb (480 Mbps) (HB20A7AME)

- 7-ports industriell USB 2.0-hubb (480 Mbps) med utökat temperaturområde (ST7200USBM)
- 4-ports industriell USB 2.0-hubb (480 Mbps) med utökat temperaturområde (HB20A4AME)
- 4-ports industriell USB 2.0-hubb (480 Mbps) (ST4200USBM)

Denna strömadapter kan också användas för att ersätta en borttappad eller trasig strömadapter, eller som en redundant strömadapter i reserv för uppdragskritiska tillämpningar för industriella USB-hubbar från StarTech.com som inkluderar en strömadapter, t.ex:

- 10-ports industriell USB-hubb på 5 Gbps (HB30A10AME)
- 7-ports industriell USB-hubb på 5 Gbps (HB30A7AME)
- 4-ports industriell USB-hubb på 5 Gbps (ST4300USBM)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till extra ström till en bussdriven USB-hubb för att driva/ladda nedströms USB-enheter
- Byt ut en borttappad eller trasig strömadapter
- Ha en redundant reservströmkälla till hands i händelse av att en verksamhetskritisk strömkälla avbryts

Funktioner

- **UNIVERSELL STRÖMADAPTER:** 24 V/6,6 A (158,4 W) DC-utgång med ansluten 1,2 m DC-kabel. Automatiskt växlande 100-240 V AC-ingång. Inkluderar fyra regionala 1,2 m AC-strömkablar (NA: Type-A NEMA 1-15 | UK: Type-G BS 1363 | EU: CEE 7/7 | ANZ: Type-I AS 3112)
- **MÅNGSIDIG KOMPATIBILITET MED KOPPLINGSPLINTAR:** Strömadaptern har ledningar med blottad tråd och kopplingsplintkontakter med både 2 och 3 ledare för sömlös integrering med en mängd olika utrustningar
- **ENHETSKOMPATIBILITET:** Detta nätaggregat stöder en mängd olika enheter, inklusive våra industriella USB-hubbar, artikelnummer: HB30A10AME, HB30A7AME, ST1030USBM, ST7300USBME, ST4300USBM, HB20A7AME, ST7200USBM, HB20A4AME, ST4200USBM, 5G16AINDS-USB-A-HUBB

- **ANVÄNDNING:** Ersätt en borttappad/bruten strömadapter. Ha en redundant reservströmkälla till hands om en verksamhetskritisk strömkälla avbryts. Lägg till extra ström till en kompatibel hubb för att möjliggöra BC 1.2-laddning och strömförsörjning av enheter med högre effekt
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Denna externa internationella strömadapter har utformats och tillverkats för IT-proffs och omfattas av 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Ström

Garantipolicy	2 Years
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	3.5A
Utspanning	24 DC
Utström	6.6A
Kontakttyp	Kopplingsplint (2 sladdar)
	Kopplingsplint (3 sladdar)
Strömförbrukning	158.4W

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	4.0 ft [1.2 m]
Produktlängd	4.5 in [11.5 cm]
Produktbredd	2.1 in [5.3 cm]
Produkthöjd	1.5 in [3.7 cm]
Produktvikt	10.3 oz [291.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.4 in [16.2 cm]
Paketets bredd	8.0 in [20.4 cm]
Paketets höjd	3.6 in [9.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Universell strömadapter med 1,2 m kabel
	4 - 1,2 m strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Uttagsplintskontakt med två ledare (bifogad)
	1 - Uttagsplintskontakt med tre ledare
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.