

ZETA

4680IEP160P63

EAN 4031582307801

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	96 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Diamètre du dôme	96 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 85 °C
Norme	EN_12532
Poids	3.274 kg
Rayon d'encombrement	135 mm
Dureté du bandage	Shore A 67
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



ZETA

4680IEP160P63

EAN 4031582307801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

