

Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Product ID: USB3DOCKH2DP



Este replicador de puertos para triple-monitor convierte su ordenador portátil equipado con USB 3.0 en una estación de trabajo completa, con dos salidas DisplayPort y una salida HDMI. Además, a diferencia de algunos replicadores de otros fabricantes que solo funcionan con marcas específicas de ordenador portátil, este replicador es universal y funciona con cualquier ordenador basado en Windows o Mac equipado con USB 3.0.



Flexibilidad de tres monitores

Este replicador de puertos USB 3.0 le ofrece la posibilidad de utilizar tres monitores con resolución de hasta 4K (3840 x 2160p) de una pantalla y 2048x1152 de las otras dos. Como permite utilizar más pantallas de alta resolución, el replicador aprovecha al máximo el espacio en pantalla, a fin de poder acceder de forma simultánea a varias aplicaciones y, por ejemplo, crear en una pantalla, mientras se consulta material de referencia en la otra. También es posible utilizar el contenido de la pantalla de su ordenador portátil en un total de cuatro pantallas, para gestionar fácilmente varios programas a la vez y evitar las molestias de tener que minimizar o reorganizar las ventanas.



Potentes conexiones y carga rápida de dispositivos

Para compatibilidad con todos sus periféricos USB, el replicador de puertos le ofrece cinco puertos USB 3.0. El puerto USB lateral es de carga rápida (especificación USB para carga de baterías versión 1.2), que permite cargar sus dispositivos móviles más rápido que otros puertos USB convencionales, con o sin su ordenador portátil conectado al replicador. El replicador también tiene un puerto GbE, así como puertos separados para conjunto de auriculares y micrófono y entrada de 3,5mm para audio, a fin de contar con todas las conexiones necesarias para mantener su productividad.

El modelo USB3DOCKH2DP ha sido diseñado conforme con las normas TAA y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilice tres pantallas para trabajar simultáneamente con varios documentos en aplicaciones de oficina
- Visualice varios monitores a la vez, en entornos de firmas financieras o de inversiones
- Cree una estación de trabajo que ofrece rápidas conexiones y compatibilidad con sus monitores HDMI y DisplayPort existentes

Features

- Obtenga la máxima capacidad de espacio en pantalla con tres monitores (1x HDMI y 2x DP) o una configuración de doble pantalla
- Obtenga resoluciones de hasta 3840x2160p (4K) en una de las pantallas
- Conecte sus dispositivos USB con 5x puertos USB 3.0
- Cargue sus dispositivos mediante el puerto USB de carga rápida
- 5 puertos USB 3.0 de transferencia de datos con soporte UASP (2 puertos frontales conformes a la especificación 1.2 sobre carga de baterías USB y 3 puertos traseros)
- Dos pantallas con resolución de hasta 3840x2160p en una de ellas y 2560x1600p en la otra

Hardware	Warranty	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	Especificación USB para carga de baterías 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-5910 VIA/VLI - VL812
	Pantallas compatibles	3
	Puerto(s) de carga rápida	Sí
	Tipo de Bus	USB 3.0
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz (DisplayPort, vídeo 1 - Una pantalla)
		2560 x 1600 (DisplayPort, vídeo 3 - Una pantalla)
		2560 x 1440 (HDMI, una sola pantalla)
		También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.
	Por favor consulte el manual para información sobre las resoluciones compatibles al utilizar diferentes combinaciones de pantallas (hasta tres pantallas externas).	
Soporte Full Duplex	Sí	
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)	
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	2 - DisplayPort (20 pines) Hembra 1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - RJ-45 Hembra 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra

		1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - Ranura de cierre de seguridad Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos	Nota	La resolución 4K es soportada únicamente a través del puerto DisplayPort de Vídeo 1. Se requiere de una pantalla compatible con vídeo 4K para poder obtener resoluciones de 4Kx2K Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos) USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con USB y un puerto USB 3.0 disponible
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace (Verde) 1 - Actividad (ámbar)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	6.5 A
	Consumo de Energía	32.5
	Corriente de Entrada	1.5 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	N
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.3 in [34 mm]
	Ancho del Producto	3.2 in [82 mm]
	Color	Negro y Plata
	Longitud del Producto	10.6 in [270 mm]

	Peso del Producto	13.3 oz [376 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Replicador de puertos con vídeo triple para ordenador portátil 1 - Cable USB 3.0 anfitrión de 1m 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.