

FOPT 2,2-T/E - 光纤连接器

1929478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1929478>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定横截面: 0 mm²，电位数: 1，行数: 1，每行位数: 1，产品系列: FOPT，针距: 10.16 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0 °，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 4 mm，每个电势的焊针数量: 4，包装类型: 纸箱包装

优势

- 无需预处理即可连接光纤
- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用

商业数据

订货号	1929478
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制 (不可退回)
销售关键代码	AAMSAA
产品关键代码	AAMSAA
GTIN	4017918727390
单件重量 (含包装)	2.01 g
单件重量 (不含包装)	1.668 g
原产地	PL

FOPT 2,2-T/E - 光纤连接器

1929478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1929478>



技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	FOPT
产品线	COMBICON Terminals M
类型	光纤连接器带二极管接收器
位数	1
针距	10.16 mm
连接量	1
行数	1
电位数目	1
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	4

连接数据

导线连接

连接方式	直插式弹簧连接
------	---------

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法


注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
---------	-----------

尺寸

尺寸图	
针距	10.16 mm
宽度 [w]	10.97 mm
高度 [h]	14.6 mm
长度 [l]	29.2 mm
高度	10.6 mm



FOPT 2,2-T/E - 光纤连接器

1929478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1929478>



焊针长度[P]

4 mm

PCB设计

孔径

1 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	0 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 85 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

包装规格

包装类型

纸箱包装

FOPT 2,2-T/E - 光纤连接器


1929478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1929478>



图纸

电路图



FOPT 2,2-T/E - 光纤连接器

1929478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1929478>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27460101
ECCLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOPT 2,2-T/E - 光纤连接器

1929478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1929478>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn