

SKS 20-D - 屏蔽端子

3240215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240215>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

屏蔽连接端子，用于连接电缆屏蔽层和汇流条



优势

- 作为组件，屏蔽连接无法获得易爆区电气设备相关指令和标准的认证。因此，即使在未获得相应认证和标识的情况下，也可以将屏蔽连接夹用于易爆区域。
- 有三种不同的安装方式：安装在NS 35 DIN导轨上、安装在汇流条上或直接安装在导电的安装板上

商业数据

订货号	3240215
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE7521
产品关键代码	BE7521
目录页面	页码569 (C-3-2019)
GTIN	4046356458924
单件重量（含包装）	38.7 g
单件重量（不含包装）	38.7 g
原产地	DE

SKS 20-D - 屏蔽端子



3240215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240215>

技术数据

产品属性

产品类型	屏蔽夹
针距	24.7 mm
连接量	1
行数	1

电气特性

额定条件下的最大功耗	1.02 W
------------	--------

连接数据

螺纹	M4
刚性导线横截面	10 mm ² ... 20 mm ²
横截面 AWG	6 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	10 mm ² ... 20 mm ²
导线横截面 , 柔性[AWG]	6 ... 6 (按IEC标准修订)

尺寸

宽度	24.7 mm
高度	27 mm
深度	49.2 mm
针距	24.7 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	钢

电缆/电线

电缆外径	5 mm ... 20 mm
------	----------------

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

安装

安装类型	直接螺钉连接
------	--------

SKS 20-D - 屏蔽端子



3240215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240215>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141150
ECLASS-13.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SKS 20-D - 屏蔽端子

3240215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240215>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn