
64151

OSRAM ORIGINAL LINE | Lâmpadas halógenas para farol de carros



Áreas de aplicação

- Farol

Benefícios do produto

- Qualidade de fabricante
- Faixa do produto ampla
- Qualidade confiável

Características do produto

- Peças de reposição originais

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	68 W ¹⁾
Potência nominal	55.00 W
Tensão nominal	12 V
Tensão de teste	13.2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso	1450 lm
Luminous flux tolerance	±15 %

Dimensões e peso



Comprimento	42.0 mm
Diâmetro	11.5 mm
Peso do produto	6.55 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	400 h
Vida estimada Tc	650 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK22s
----------------	-------

Normas e Certificações

Categoria ECE	H3
---------------	----

Categoria específica para o país

Ficha técnica do produto

Referência do pedido	64151 55W 12V P
-----------------------------	-----------------

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300925349	OSRA64151BL1	8328390	4730318	-

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (profundidade x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300001494	64151		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	7.00 g
4050300211176	64151		104 mm x 50 mm x 82 mm	0.43 dm ³	84.60 g
4050300211183	64151		122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	941.00 g
4050300925349	64151		76 mm x 17 mm x 108 mm	0.14 dm ³	18.00 g
4008321142306	64151		125 mm x 145 mm x 225 mm	4.08 dm ³	245.17 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.