

M18 ONEFHIWF1D-OC

AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1" F LUNGO M18 FUEL™ ONE-KEY™

L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza con attacco lungo da 150 mm garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio

Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42

Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

Sensore integrato di conteggio dei colpi, per applicazioni ripetute

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile

Modalità selezionabile tramite ONE-KEY™ per impedire serraggi in sovracoppia nel range 475 - 610 Nm

Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro

Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità dell'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

Dimensioni: Lunghezza 57 cm, Larghezza 16.5 cm, Altezza 22 cm



REDLITHIUM™

Velocità a vuoto (giri/min)	600/ 700/ 900/ 1200
Frequenza del colpo (colpi/min)	750/ 930/ 1,200/ 1,440
Attacco	1" quadro
Coppia in svitatura max (Nm)	2,711
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	12.7 (M18 FB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471755