



### Koppelingen voor FlexiGuard spiraalversterkte pvc-bescherm slang

- FG-UH rechte koppeling met flens, IP54

Deze koppelingen worden in combinatie met FlexiGuard-bescherm slang toegepast in applicaties waar bekabeling tegen vuil of vloeistoffen moet worden beschermd. Met deze koppelingen kan de bescherm slang tegelijkertijd worden gefixeerd.

#### Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- draaibare flens
- trillingsbestendig
- groot boorgat
- binnenring beschermt bekabeling
- goede chemische bestendigheid
- goed bestand tegen UV-straling en ozon



FG/UH koppeling met flens.

<b>MATERIAAL</b>	Polypropyleen (PP)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-35 °C tot +80 °C
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 V2



TYPE	Voor slang buiten Ø D	Min. boorgat	Lengte (L)	Montagegat Ø (FH)	Gatafstand (F)	Kleur	Artikelnr.
FG14-UH	14	8,8	42,0	5,7	29,0	grijs (GY)	167-00520
FG17-UH	17	11,1	45,5	5,7	37,0	grijs (GY)	167-00521
FG19-UH	19	13,0	47,5	5,7	37,0	grijs (GY)	167-00522
FG21-UH	21	14,8	49,8	5,7	37,0	grijs (GY)	167-00523
FG27-UH	27	19,4	52,0	5,7	43,0	grijs (GY)	167-00524
FG36-UH	36	27,9	55,0	6,7	53,0	grijs (GY)	167-00525
FG45-UH	45	35,6	58,0	6,7	65,0	grijs (GY)	167-00526
FG56-UH	56	45,9	60,5	6,7	76,0	grijs (GY)	167-00527

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.