

HC-B-GM0-M40-ET-AL - 电缆密封

1414647

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414647>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



EVO金属电缆密封件，带卡口式连接；M40尺寸，带空位插头

商业数据

订货号	1414647
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF7APM
产品关键代码	BF7APM
目录页面	页码660 (C-2-2019)
GTIN	4055626030999
单件重量（含包装）	137.1 g
单件重量（不含包装）	132.3 g
原产地	DE

HC-B-GM0-M40-ET-AL - 电缆密封

1414647

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414647>



技术数据

产品属性

产品类型	带卡口锁的电缆密封
螺钉连接类型	M40
屏蔽	无
固线夹的操作	B

尺寸

尺寸图	
接合螺母扳手规格	43 mm
螺距	1.5 mm
密封侧螺纹类型	M40

材料规格

颜色	铝色
标识材料 压力螺丝	黄铜
外壳材料	压铸铝，抗腐蚀
螺钉连接材料	铝

电缆/电线

电缆外径 电缆 1	1 mm ... 26 mm (可定制)
-----------	----------------------

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	M40

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-30 °C ... 100 °C

HC-B-GM0-M40-ET-AL - 电缆密封


1414647

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414647>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B-GM0-M40-ET-AL - 电缆密封



1414647

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414647>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414647>



EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GM0-M40-ET-AL - 电缆密封



1414647

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414647>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	4d0e1e21-2324-4d0e-b4f9-97be00e1c469