

ST-BE - 元件插头

2802316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2802316>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



元件插头，将2位插头插入底座端子，使用螺纹型夹紧件固定，高度19 mm，最大16 A

商业数据

订货号	2802316
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码508 (C-1-2019)
GTIN	4017918074401
单件重量（含包装）	6.34 g
单件重量（不含包装）	6.3 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	元器件插拔式端子
针距	6 mm

绝缘特性

过电压类别	III
-------	-----

电气特性

额定浪涌电压	4 kV
--------	------

连接数据

额定横截面	2.5 mm²
刚性导线横截面	2.5 mm²
标称电流	16 A
最大负载电流	16 A
额定电压	250 V

尺寸

高度	42 mm
深度	19 mm
长度	42 mm
针距	6 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
----------	--

ST-BE - 元件插头



2802316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2802316>

环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式（插槽）
------	---------

ST-BE - 元件插头



2802316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2802316>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2802316>



cULus认证
认证ID: E60425



cULus认证
认证ID: E60425

ST-BE - 元件插头



2802316
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2802316>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-BE - 元件插头



2802316
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2802316>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn