

# Fiche produit

## Caractéristiques

# A9A15218

Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 16VA - 230Vca/12-24Vca

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Type de transformateur	Transformateur de sûreté
Gamme	Acti 9
Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iTR
Fonction produit	Transformateur
Nom abrégé de l'appareil	ITR

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	12/24 V : +/- 5 % sur charge 14/28 V : hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	16 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	10
Hauteur	89 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel <= 4 mm <sup>2</sup>
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Code de comptabilité	ITR

### Environnement

Normes	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1312 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------