


## Données techniques

### GS81122

Rondelle de butée

Roulement à aiguilles, butées à aiguilles, bague extérieure

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS	145 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS	112 mm
B - Epaisseur bague	7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Poids rondelle d'appui GS	0,385 kg

#### PERFORMANCE PRODUIT

Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
---	-----------



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

PERFORMANCE PRODUIT

**Tmax - Température max de Fonctionnement**

393,15 °K

