

Goulotte de câblage SES® avec fentes latérales et perforations du fond



GN-A6/4 LF



GN-A6/4 LF

Matière : PVC rigide qualité 9051 LF
Coloris : gris RAL7030
Température d'utilisation : -5 à +65°C
Densité : 1,56
Résistivité transversale : 10¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique : 15kV/mm
Spécification : UL94-V0
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet (couvercles inclus)



type	goulottes code article		 m	dimensions ext.		nombre de fils par goulotte (remplissage 50 %)			couvercles (seuls) code article		 m
				H mm	L mm	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²			
GN-A6/4 30 x 25	0839 0131	013	60	30	25	37	31	26	0839 0500	013	48
GN-A6/4 30 x 40	0839 0132	013	36	30	40	68	56	47	0839 0510	013	24
GN-A6/4 40 x 25	0839 0141	013	48	40	25	52	43	36	0839 0500	013	48
GN-A6/4 40 x 40	0839 0142	013	32	40	40	94	77	64	0839 0510	013	24
GN-A6/4 40 x 60	0839 0143	013	24	40	60	149	122	102	0839 0520	013	24
GN-A6/4 40 x 80	0839 0144	013	24	40	80	204	168	140	0839 0530	013	24
GN-A6/4 40 x 100	0839 0145	013	12	40	100	259	213	178	0839 0540	013	12
GN-A6/4 60 x 25	0839 0151	013	48	60	25	80	66	55	0839 0500	013	48
GN-A6/4 60 x 40	0839 0152	013	32	60	40	144	118	99	0839 0510	013	24
GN-A6/4 60 x 60	0839 0153	013	24	60	60	229	188	157	0839 0520	013	24
GN-A6/4 60 x 80	0839 0154	013	16	60	80	313	257	215	0839 0530	013	24
GN-A6/4 60 x 100	0839 0155	013	16	60	100	398	327	273	0839 0540	013	12
GN-A6/4 60 x 120	0839 0156	013	12	60	120	483	397	332	0839 0550	013	12
GN-A6/4 80 x 25	0839 0161	013	24	80	25	107	88	74	0839 0500	013	48
GN-A6/4 80 x 40	0839 0162	013	24	80	40	193	159	133	0839 0510	013	24
GN-A6/4 80 x 60	0839 0163	013	24	80	60	308	253	211	0839 0520	013	24
GN-A6/4 80 x 80	0839 0164	013	16	80	80	422	347	290	0839 0530	013	24
GN-A6/4 80 x 100	0839 0165	013	12	80	100	537	441	369	0839 0540	013	12
GN-A6/4 80 x 120	0839 0166	013	16	80	120	652	535	447	0839 0550	013	16
GN-A6/4 100 x 40	0839 0171	013	24	100	40	240	198	165	0839 0510	013	24
GN-A6/4 100 x 60	0839 0172	013	24	100	60	384	316	264	0839 0520	013	24
GN-A6/4 100 x 80	0839 0173	013	16	100	80	529	435	363	0839 0530	013	24
GN-A6/4 100 x 100	0839 0174	013	16	100	100	673	553	462	0839 0540	013	12



