

Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 09 45 400 1100 |
| 规格 | Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/09454001100 |

标识

| | |
|----|-------------------|
| 类别 | 插芯 |
| 原件 | 数据连接器 |
| 规格 | RJ 工业 RJ45 连接器套 |

版本

| | |
|------|--------------|
| 接线方式 | 绝缘置换连接绝缘位移终端 |
| 公母类型 | 公头 |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| 针数 | 4 |

技术参数

| | |
|-------|-------------------------|
| 导体截面积 | AWG 24 ... AWG 22 |
| 线芯外径 | ≤1.6 mm |
| 传输特性 | Cat. 5 D 级 : 到 100 MHz |
| 数据速率 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| 极限温度 | -40 ... +70 °C |
| 插拔次数 | ≥500 |

材料特性

| | |
|-----------------|------------------|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
| 颜色(插芯) | RAL 7032 (卵石灰) |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |

材料特性

| | |
|------------------|----------------------|
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集 | R26 |

规格和认证

| | |
|----|-------------|
| 规格 | IEC 60664-1 |
| | IEC 61984 |
| | IEC 60603-7 |
| | EN 45545-2 |
| 认证 | DNV GL |

商业数据

| | |
|-------------|--------------------------|
| 包装尺寸 | 1 |
| 净重 | 35 g |
| 原产国 | 罗马尼亚 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
| GTIN | 5713140059986 |
| eCl@ss | 27440218 工业连接器的模块 (数据) |
| ETIM | EC000438 |
| UNSPSC 24.0 | 39121552 |