

您的投资不仅是面板门后面的设备，还需要应考虑为每天冒着生命危险进行作业的电工、工程师及检查人员提供更好的防护。

产品规格: Fluke 100 CLKT 红外窗口

光学元件数据规格	
水晶嵌片直径	100 mm (3.94 in)
观测孔直径	89 mm (3.5 in)
观测孔区域	6322 mm ² (9.79 in ²)
厚度	4 mm (0.16 in)
ClirVu 镀层	有
支持短波红外线	有
支持中波红外线	有
支持长波红外线	有
支持紫外线 (UV)	有
支持可见光	有
支持成像融合	有
加拿大标准协会 (CSA) 认证	有
使用环境	3/12 型
KEMA (电弧测试)	
ANSI C37.20.7	50 kA, 60 Hz 时 30 个循环
EEMACS 14-1 B 类型	40 kA, 60 Hz 时 30 个循环
ASTA (电弧测试)	
IEC 62271	20 kA, 50 Hz 时 5 个循环
TUV	
可以承受循环湿度	有
可以承受振动	有
NEMKO	
绝缘材料 (100 °) 的电阻	有
绝缘材料球压力 (Brinell) 的电阻	有
灼热丝测试 650 °C	有
劳式认证	
高达 11 kV 航海用开关装置, 室内或室外	有
通用技术指标	

最高温度	衬垫	250 °C (482 °F)
	主体	659 °C (1219 °F)
	光学元件	1400 °C (2552 °F)
衬垫	低烟 (LSF) 型硅树脂	
IP 等级	IP65	
NEMA 等级	类型 3/12	
振动等级	IEC60068-2-6	
湿度等级	IEC60068-2-3	
拉出强度	高达 630 千克 (1388 磅)	
保修期	对于制造缺陷，终生保换	

型号



Fluke 100-CLKT

Fluke 100 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor Applications

Includes:

- 4 In. (100mm) C-Range IR Window
- Kwik Twist

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229