Fiche technique


BTC40FRONT


Fronton de portique pour fixation panneau

Barrière d'entrepôt modulable permettant d'assurer la sécurité dans les zones industrielles. Elle permet d'organiser la circulation des véhicules, la délimitation de zones à risques tout en assurant la protection des personnes. Fabriquée en acier galvanisé et recouverte de peinture époxy jaune. Ces différents composants permettent de créer des cheminements « sur mesure » :

- Disponible en tube de diamètre 40 ou 60mm,
- Différent type de poteaux : départ, angle, 2 ou 3 côtés,
- Différent type de portes : portillon ou porte battante

Des fixations en acier ou en acier inoxydable sont disponibles en option.







Code douanier	7326909890
EAN	3321360107787

Couleur : Jaune

Matière : Acier

Caractéristiques :

- Fronton pour portique avec portillon d'accès .
- Diamètre poteau de 40mm.
- Pour compléter le portillon d'accès et ajouter un affichage.
- Munie de 4 pattes de fixations pour ajouter un panneau d'affichage.
- Ne pas installer en milieu salin ou hydrocarbure.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)
930	335	2,50

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com