

5272

特点

- 转换插头到 n 型插座
射频适配器
- 镀镍主体
- 适用于各种应用、包
括视频信号和 测试设
备
- 50Ω 阻抗

直向 50Ω 射频适配器、转换插头 到 n 型插座 11GHz

RS 号: 546-5272



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 插头到 n 型插座射频适配器具有镀镍主体。此适配 Ω 器具有 50 m^2 阻抗。它适用于各种应用、包括视频 信号和测试设备。

一般规格

适配器类型	跨国公司插头到 n 插座
适配器类型 a	跨国公司
适配器类型 b	键入 n
性别 a	公
性别 b	母
身体方向	直向
触点镀层	金
主体镀层	镍
触点材料	黄铜
绝缘材料	聚甲醛
主体材料	黄铜
外壳材料	黄铜
垫圈材料	黄铜
中心触点材料	黄铜
底盘材料	黄铜
外壳表面	镍 100μ "最小值
主体表面	镍 100μ "最小值
o 形环表面	红色
中心触点表面	金
应用	测试和测量、通信系统、GPS 设备、天线

电气规格

阻抗	50 Ω
工作频率	11GHz
额定电压	500 v

机械规格

长度	33.5 \pm 0.5 mm
----	-------------------

操作环境规格

工作温度	-40 至 +60 $^{\circ}$ c
------	------------------------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------



