

# BMKL 25X 8 WH - 标签纸 , DIN A4

5032332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5032332>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

标签纸 , DIN A4 , 标签纸 , 白色 , 未标记 , 适用的打印机 : PLOTMARK , CMS-P1-PLOTTER , 办公室打印系统 , 安装方式: 背胶固定 , 标签数: 224 , 文本框高度: 8 mm , 文本框宽度: 25 mm



## 优势

- 这些标签特别为激光打印机研发
- 标记服务 : 菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMKL...标记条
- 可以用市场上提供的激光打印机打印
- 材料文件可从“下载”区域内的CLIP PROJECT软件下下载 - “软件更新 - 标记”
- 未穿孔的SK-U...标识卡可用于定制标签设计

## 商业数据

订货号	5032332
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2414
产品关键代码	BG2414
目录页面	页码344 (C-3-2019)
GTIN	4017918095758
单件重量 (含包装)	15.16 g
单件重量 (不含包装)	15.16 g
原产地	DE

# BMKL 25X 8 WH - 标签纸 , DIN A4

5032332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5032332>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	设备标识
标识	
标签数	224
每排单独标记数	7
标识技术	办公用激光打印

### 安装

安装类型	背胶固定
------	------

### 材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	聚酯
基座材料	聚酯
材质	不含硅酮

### 环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
结果	已通过测试

用于测定防刮擦能力的刮擦试验	
规格	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 ( 遵照 )
要求	≥ 5 N
结果	已通过测试

Tesa胶带测试	
规格	DIN EN ISO 2409:2013 ( 遵照 )
结果	已通过测试

防紫外线	
规格	ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 )
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性	
规格	ANSI/UL 969-2018:03 ( 遵照 )
测试持续时间	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	通过测试

铭牌耐擦性	
规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 )

# BMKL 25X 8 WH - 标签纸 , DIN A4

5032332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5032332>



异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 ( 遵照 )
测试持续时间	168 h
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	已通过测试
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 ( 运行 )	-20 °C ... 80 °C
建议环境温度 ( 存储/运输 )	20 °C ... 25 °C
建议湿度 ( 存储/运输 )	40 % ... 50 %
储存寿命	2 年

尺寸

尺寸图	
宽度	25 mm
长度	8 mm

文本框

# BMKL 25X 8 WH - 标签纸 , DIN A4

5032332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5032332>



文本框宽度	25 mm
文本框高度	8 mm

## 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

## 说明

概述	打印图像可能因激光打印机而有所不同
----	-------------------

## BMKL 25X 8 WH - 标签纸 , DIN A4


5032332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5032332>

**PHÖNIX CONTACT**

图纸

尺寸图



# BMKL 25X 8 WH - 标签纸 , DIN A4

5032332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5032332>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# BMKL 25X 8 WH - 标签纸 , DIN A4

5032332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5032332>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)