

4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Product ID: SV431DVIUDDM



Met de SV431DVIUDDM 4-poorts USB DVI KVM-switch kunt u 4 pc's met DVI en USB bedienen via één randapparatuurset met high-definition DVI-resoluties tot 1920x1200.

Dankzij de meegeleverde KVM-kabels kan de switch direct worden gebruikt, terwijl USB Dynamic Device Mapping (DDM) en Display Data Channel (DDC) zorgen voor een aanzienlijke vermindering in schakelvertraging en de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbeteren, waardoor u tijd en geld bespaart.

Voor het volgende niveau in KVM-prestatie integreert deze DVI KVM-switch dual-core processing per kanaal en innovatieve USB DDM-technologie waarmee u snel en praktisch zonder vertraging tussen aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen, waardoor deze de apparaten bij het omschakelen niet steeds opnieuw hoeven te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt de KVM-switch All-time Display Data Channel (volledige DDC)-technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touchtoets voor snelkeuze en een geïntegreerde 2-poorts USB-hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bedien 4 USB-computers met één toetsenbord, muis en DVI-scherm
- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishkantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

Features

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
- Ondersteunt DDC kopiëren en emulatie naar alle poorten
- Inclusief vier 1,8 m lange KVM-kabels (USB/DVI)
- Geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DVI
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Maximum aantal gebruikers	1
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No additional software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - PC-keuzeindicators 4 - Sneltoetskeuzeindicators
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.0A
	Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.4 in [138 mm]
	Gewicht product	2.5 lb [1.1 kg]
	Hoogte product	0.9 in [22 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	2.6 in [66 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	7.6 lb [3.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		4 - 1,8 m DVI-D USB KVM-kabels
		1 - Upgradekabel voor firmware
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.