


Merkeplater for merking av kabelbunter

- AT - Arrowtag

Benyttes med Ovalgrip merkehyller for å merke rør og kabler.

Egenskaper og fordeler

- Benyttes i kombinasjon med Ovalgrip merkehyller for merking av kabelbunter
- Festes med buntebånd
- AT1 har plass til 7 stk HO50
- AT2 har plass til 8 stk HO85
- AT3 har plass til 14 stk HO85
- AT merkeskilt kan også merkes for hånd ved bruk av T82 merkepenn eller selvklebende etiketter




En sikker måte å merke kabel på.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



TYPE	Lengde (L)	Bredde (W)	Båndbredde max. (G)	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
AT1	62,5	4,7	7,4	100	Nat. (NA)	-	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100	Sort (BK)	13 451 27	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100	Nat. (NA)	13 449 20	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100	Sort (BK)	13 451 28	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100	Nat. (NA)	13 449 21	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100	Sort (BK)	13 451 29	151-41310

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
T82R-RD	2	Rød (RD)	13 449 16	500-50822
T82S-BK	2	Sort (BK)	13 449 15	500-50820

Forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.