


Han Modular frame 10 housing 3module a-c



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 010 0313
规格	Han Modular frame 10 housing 3module a-c
浩亭电子目录	https://harting.com/09140100313

标识

类别	附件
系列	Han-Modular®
附件种类	铰链式框架
附件介绍	用于3个模块 a ... c
特点	PE 导体截面积 (电源侧) 4 ... 10 mm² PE 导体截面积 (信号侧) 1 ... 2.5 mm²

版本

尺寸	10 B
----	------

技术参数

剥线长度	8 ... 10 mm
拧紧力矩	0.8 Nm PE 螺钉 M3 1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料	压铸锌
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	28.25 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020863
eCl@ss	27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421