

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - 适配器

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414247>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

配备卡口锁的塑料螺纹接口，用于EVO外壳B系列，Pg13.5螺纹



商业数据

订货号	1414247
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APL
产品关键代码	AF7APL
目录页面	页码659 (C-2-2019)
GTIN	4055626022109
单件重量（含包装）	20.7 g
单件重量（不含包装）	20.7 g
原产地	PL

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - 适配器

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414247>



技术数据


产品属性

产品类型	螺纹转接头
应用	卡口B - Pg
螺钉连接类型	Pg13.5

连接数据

紧固扭矩	... 4 Nm
------	----------

尺寸

尺寸图	
密封侧螺纹类型	Pg13,5

内部尺寸

内螺纹长度	10 mm
-------	-------

材料规格

标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料 O形圈	NBR
外壳材料	PA

机械特性

机械参数

螺钉连接类型	Pg13.5
--------	--------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C

安装

组装说明	卡口式连接最多可拆卸3个 不能通过塑料螺纹适配器在电缆接头和连接器外壳之间建立电气连接。因此，只能使用塑料电缆保护系统或塑料电缆接头。
------	--

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - 适配器


1414247

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414247>



图纸

尺寸图



尺寸图

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414247>

**DNV**
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**
认证ID: E255026

**UL认证**
认证ID: E255026

**EAC**
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.246千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn