

M12 Power Male PE Contact Crimp 2,5mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 21 01 100 9930 |
| 规格 | M12 Power Male PE Contact Crimp 2,5mm ² |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/21011009930 |

标识

| | |
|--------|--------------------|
| 类别 | 插针 |
| 系列 | 圆形连接器 M12 |
| 标识 | Power |
| 插针类型 | 压接针 |
| 插针端子介绍 | FE插针 24.8 mm 长度 |

版本

| | |
|------|---------------|
| 接线方式 | 压接针 |
| 公母类型 | 公头 |
| 制造过程 | 车削针 |
| 详细资料 | 搭配 M12 电源母针使用 |

技术参数

| | |
|-------|---------------------|
| 导体截面积 | 2.5 mm ² |
| 导体截面积 | AWG 14 |
| 性能等级 | 1 |

材料特性

| | |
|-----------|---------------------|
| 材料 (插针) | 铜合金 |
| 表面 (插针) | 镀金 |
| RoHS | 符合豁免标准 |
| RoHS 豁免 | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |

材料特性

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
| China RoHS | 50 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
| ECHA SCIP 编号 | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 铅 镍 |

规格和认证

| | |
|----------|---|
| PROFINET | 有 |
|----------|---|

商业数据

| | |
|---------|--------------------|
| 包装尺寸 | 50 |
| 净重 | 0.53 g |
| 原产国 | 瑞士 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
| GTIN | 5713140229303 |
| ETIM | EC000796 |
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |