


E11739



Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0005H12



Application		
Caractéristique spécifique		Sans halogène
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 63 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	748,5
Dimensions	[mm]	51 x 26 x 70
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Couple de serrage	[Nm]	2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Câble avec prise femelle


ADOAK120MSS0005H12

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: PUR, noir; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune