

## Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile

Product ID: ARMDUAL




Il braccio articolato per doppio monitor ARMDUAL consente di montare due display sulla scrivania o sul tavolo rendendo regolabile, inclinazione, disposizione orizzontale, orientamento, rotazione e altezza.

Il braccio per monitor per montaggio sulla scrivania offre un ampio raggio di movimento su diversi assi dando la possibilità di posizionare i display affiancati, distanti l'uno dall'altro o uno davanti all'altro o in qualsiasi posizione. Per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o di blocchi di codici senza dover scorrere lo schermo, il doppio braccio supporta inoltre la rotazione del display da orizzontale a verticale per ciascun monitor.

Il montaggio dei display sul braccio per doppio monitor sopra la superficie della scrivania permette di regolare facilmente l'altezza, la posizione e gli angoli di visualizzazione per un ambiente di lavoro ergonomico con l'ulteriore vantaggio di recuperare spazio prezioso sulla scrivania.

Grazie al supporto per monitor da 12" a 24" dal peso massimo di 13,6 kg per braccio, il sistema di montaggio con braccio per doppio monitor consente di fissare i monitor in maniera semplice e mantenere l'ordine grazie alla canalina di gestione dei cavi. Per una maggiore flessibilità di installazione, è possibile fissare l'hardware di montaggio su un lato delle scrivanie o dei piani di lavoro o utilizzare il foro dell'anello di tenuta ottenendo una versatile soluzione per doppio monitor.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di montare due display sul lato della scrivania o del piano di lavoro grazie all'ampio raggio di regolazione
- Il montaggio con anello di tenuta permette di fissare i display sulla scrivania o sopra un armadio server nella posizione desiderata
- È possibile mantenere distanti i display o posizionarli uno davanti all'altro per le postazioni di lavoro condivise da più utenti
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

### Features

- Doppio braccio articolato per un ampio raggio di movimento
- Supporta display da 12 a 24" (capacità di carico 13,6 kg)
- Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto e al gomito
- Rotazione di 180° alla spalla
- Inclinazione +/-90° e posizionamento orizzontale +/-90°
- Massima estensione del braccio di 445 mm
- Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale
- Comprende un morsetto convertibile per montaggio sulla scrivania o nell'anello di tenuta
- Il morsetto si adatta a scrivanie con spessore massimo di 75 mm, il morsetto per anello di tenuta si adatta a una dimensione massima di 95 mm
- Gestione dei cavi integrata

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Articolazione	Sì
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
	Montabile a parete	No
	N. di display supportati	2
	Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
	<b>Prestazioni</b>	Capacità di carico
Dimensioni massime del display		24in
Disposizione orizzontale		+/- 90°
Inclinazione		+/- 90°
Massima estensione del braccio		17.5 in [445 mm]
Orientamento/rotazione		360° around the support post 180° at the shoulder 360° at the elbow
Regolazione dell'altezza		Sì
Rotazione del display		360°
Spessore della superficie di montaggio		Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 75 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 75 mm Foro tavolo per morsetto di montaggio passacavo: 10 - 70 mm
<b>Caratteristiche fisiche</b>		Altezza prodotto
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	0.000
	Lunghezza prodotto	0.000
	Peso prodotto	8.9 lb [4 kg]
	Tipo enclosure	Acciaio e plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	10.8 lb [4.9 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	2 - Bracci articolati per LCD  1 - Morsetto per scrivania 1 - Piastra per anello di tenuta 1 - DEK

- 2 - Piastre di copertura
- 8 - Distanziatori
- 8 - Viti Phillips M4x12mm
- 8 - Viti Phillips M4x25mm
- 2 - Viti Phillips M6x12mm
- 2 - Rondelle M6
- 2 - Clip per cavi
- 4 - Coperture per guarnizioni in plastica
- 1 - Chiave a brugola da 2,5 mm
- 1 - Chiave a brugola da 4 mm
- 1 - Chiave a brugola da 6 mm
- 1 - Manuale di istruzioni

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.