


## har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	14 12 031 6050 000
规格	har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/14120316050000">https://harting.com/14120316050000</a>

### 标识

类别	连接器
系列	har-flexicon®
原件	排针

### 版本

连接方式	PCB至电缆
针数	3
数据插针	2
特殊插针数	1
特殊插针规格	屏蔽
应用领域	用于 THR 回流焊接
包装内容	每卷 350 个

### 技术参数

插针排	1
针间距 ( 接线端 )	5 mm
污染等级	3
传输特性	SPE T1-B
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s
放电距离	3.7 mm
爬电距离	3.7 mm
极限温度	-40 ... +105 °C

## 技术参数

绝缘组	II (400 ≤ CTI < 600)
-----	----------------------

## 材料特性

材料(插芯)	PA66/6T
颜色(插芯)	黑色
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镍表面镀银 界面端 镍表面镀银 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
----------	---

## 商业数据

包装尺寸	350
净重	2.029 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140279803
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415