

耳轴支架安装件


LNZG-63/80

产品代号: 32961

FESTO

用于具有 DNGZS 耳轴安装件的气缸

该安装件也可以用于带中间耳轴或耳环的 DNC, DNG 和 DNGU 型气缸



技术参数

特性	值
尺寸	63/80
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	178 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息 , 安装件	锻造铝合金
材料信息 , 轴承	塑料的