

111.12.050 10 bar 2eme graduation psi G 1/4 B

Manomètre à tube manométrique, type 111.XX

Numero articolo: 13123645

Quantità: 1 pz.

Codice d'ordine: 111.12-B-BG410P-GB-BAZZNZ4Z-Z-ZZZZ 1SBZAAAZAA1
DIAL-IAC1ZZZZZZZZZ1Z- 1Z1ZZ9ZZZZ
LABEL-E01DE-ZZZZZ

Panoramica: 111.12.050 10 bar 2eme graduation psi G 1/4 B
Position du raccord: arrière centré
Boîtier: Plastique noir
Cl. 2,5
Voyant: Plastique transparent
Aiguille: Plastique noir
emballage standard
Cadran: Plastique blanc avec butée
Butée de zéro
2ème échelle rouge
EN 837-1 *Cl.2.5* *WIKA*

Dettagli: Manomètre à tube manométrique, type 111.XX
Type: 111.12
Spécifications selon fiche technique
Type: 111.12 raccord arrière centré
Diamètre: 050 mm
Unité: bar
Type d'étendue de mesure: pression positive
Etendue de mesure: 0...10 bar
2ème échelle ou Echelle spéciale: 2eme graduation psi
Raccordement process: G 1/4 B
Position du raccord: arrière centré
Boîtier: Plastique noir
Voyant: Plastique transparent
Classe de précision: Cl. 2,5
Suppression admissible: standard
Indice de protection: Standard
Aiguille: Plastique noir
Emballage: emballage standard
Surface raccordement process: Laiton poli
Cadran: Plastique blanc avec butée
Spécifications selon fiche technique: PM 01.01
Description du cadran
Pressure Gauge Standard: International (norme EN837)
couleur pour 1ère échelle (extérieure): noir
couleur pour 2ème échelle: rouge RAL 3020

Data: 07/04/2023



fond du cadran: Blanc

logo du fabricant: *WIKA*

Butée sur le cadran: au zéro

marquage norme sur cadran: *EN 837-1*

classe de précision sur cadran: *Cl.2.5*