

PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - 触点模块



1221752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221752>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



模块化急停开关的触点模块，带用于安全相关停机的机械联锁常闭触点，与配套评估装置搭配使用，适用于安全等级达PL e (EN ISO 13849-1)，SIL 3 (EN IEC 62061) 的应用

产品描述

菲尼克斯电气的急停开关是具备安全功能的机电式开关设备。它们可用于安全关闭或停止机器和系统，以防止或最大程度地降低人身伤害和财产损失。产品组合包括一个模块化系统以及预配置的解决方案。模块化急停开关由以下组件构成：- PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120执行器 - PSR-ESS-ACC-CB1-C...模块支架 - PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC或PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC安全触点模块 可根据需要组合其他触点模块。

优势

- 模块化系统为个性化应用提供了有效的解决方案
- 直接开启操作符合IEC 60947-5-1标准
- 用于配备有合适的评估装置的应用，可用于PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)

商业数据

订货号	1221752
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNA62Z
产品关键代码	DNA62Z
GTIN	4063151310868
单件重量（含包装）	25.2 g
单件重量（不含包装）	25.2 g
原产地	DE

PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - 触点模块

1221752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221752>



技术数据

说明	
应用说明	
应用说明	只用于工业应用
产品属性	
产品类型	触点模块
产品系列	模块化急停开关
应用	安全关断
绝缘特性	
保护等级	II
绝缘特性	
过电压类别	III
污染等级	3
电气特性	
额定过电压	4 kV
连接数据	
连接方式	螺钉连接
紧固扭矩	0.8 ... 1 Nm
尺寸	
尺寸图	
宽度	9.1 mm
高度	34.8 mm
深度	44.6 mm
材料规格	
颜色 (外壳)	红色 (RAL 3001)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
环境和真实条件	
环境条件	
保护等级	IP20
环境温度（运行）	-30 °C ... 70 °C (与照明模块搭配使用，最高温度65°C)

PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - 触点模块



1221752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221752>

环境温度（存放/运输）	-50 °C ... 85 °C
最大高度	最大 2000 m (海平面以上)
电击	15g / 11 ms，符合IEC 60068-2-27标准
振动（操作）	10 Hz ... 500 Hz，振幅0.35 mm，5g，（符合IEC 60068-2-6标准）

安装

安装类型	插拔式安装
安装位置	任意

PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - 触点模块


1221752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221752>



图纸

尺寸图



尺寸 (mm)

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221752>

**UL 认证**
认证ID: E140324

**cUL Listed**
认证ID: E140324

**功能安全**
认证ID: B 029429 0031

**EAC**
认证ID: RU*DE*B*00073/21

cULus Listed

PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - 触点模块



1221752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221752>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371302
ECLASS-12.0	27371302
ECLASS-13.0	27371302

ETIM

ETIM 9.0	EC000041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn