




RS 库存号 517-4263
RS 库存号 517-4279
RS 库存号 517-4285
RS 库存号 517-4314

IP65 黑色涂层铝箱（带密封，黑色涂层）



RS 库存号	尺寸号	L	W	H	C1	C2	S1	S2	壁厚
	A	89.5	35.4	31.3	79.3	25.3			1.5mm
5174263	B	114.9	64.0	31.3	104.5	54.2			1.5mm
5174279	C	115.1	90.1	56.1	104.4	79.6			1.5mm
5174285	E	172.4	121.3	56.4	160.4	109.3			2.0mm
	L	166.2	127.7	77.7	154.0	116.1	77.1		2.0mm
5174314	N	250.6	250.6	101.9	238.0	238.0	79.9	160.0	2.5mm

1. 基座和盖子材料：铝合金 ADC12
2. 螺钉材料：不锈钢 M3.5x12mm Supadrive 埋头
3. 密封：3mm 厚黑色自粘式合成橡胶，氯丁橡胶，防护等级 IP65
4. 表面：粉末涂层
 - 4-1.厚度：75~150 微米英寸 (1.9um~3.8um)
 - 4-2.颜色：黑色 RAL 9011
 - 4-3.耐温程度：
 - a.最大连续工作温度 120 °C
 - b.最大短时峰值工作温度 150 °C
 - c.熔化温度 180°C
5. 每侧至底座的锥形角为 1.5°