

## CARATTERISTICHE

- Acciaio di elevata qualità
- Pannello frontale a due strati
- Contenitore verniciato a polvere
- Design preciso
- Standard di produzione di alta qualità

## Contenitore per montaggio in rack ventilato RS Pro, 2U, 84 HP, altezza 88,1 mm 245mm

Codice RS: 665-7719



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Ecco i contenitori per montaggio in rack PF19 RS Pro, una serie di contenitori elettronici di alta qualità e per impieghi pesanti, adatti per un'ampia gamma di usi. Realizzati in una miscela di acciaio laminato di alta qualità e pannelli in alluminio leggero, questi contenitori per montaggio su rack offrono una struttura robusta e, insieme alla robusta finitura verniciata a polvere, forniscono una lunga durata del prodotto anche in ambienti difficili. I contenitori sono facili da usare e assemblare, grazie alla lavorazione di precisione e al design ben progettato. In aggiunta a ciò, i materiali di alta qualità utilizzati per la fabbricazione di questo contenitore RS Pro offrono un prodotto finito robusto ed esteticamente piacevole, adatto per un'ampia gamma di applicazioni, sia a casa che nell'industria.

## Specifiche generali

<b>Montaggio</b>	Montaggio su rack
<b>Unità rack</b>	2U
<b>Materiali</b>	Acciaio
<b>Passo orizzontale</b>	84HP
<b>Ventilato</b>	Sì
<b>Maniglie</b>	Sì
<b>Colore</b>	Nero
<b>Per l'uso con</b>	In condizioni esterne ed esposizione agli elementi
<b>Dimensioni rack</b>	Mezza larghezza
<b>Caratteristiche</b>	La gamma di contenitori PF19 è disponibile in un'ampia varietà di dimensioni
<b>A prova di suono</b>	No
<b>Ventola inclusa</b>	No

## Specifiche meccaniche

<b>Dimensione</b>	88,1 x 482,6 x 245mm
<b>Altezza</b>	88.1mm
<b>Profondità</b>	245mm
<b>Larghezza</b>	482.6mm

## Omologazioni

<b>Dichiarazioni</b>	Certificato di conformità RoHS
<b>Standard soddisfatti</b>	IEC 297 / EIA RS-310 C1977 / DIN 41494 / ASTM D610-01 / ASTM B117

There are 24 different sizes and configurations which are available in :

- Height : 1.5U to 6U (B)
- Width : 482 (A)
- Depth : 90, 245, 335, 425 and 465 (D)

