


Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0010C04



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	386,2
Dimensions [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0010C04

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm;
Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc