



Válcová pojistka, Nízkonapěťové, 6 A, AC 550 V, 80 kA, BS88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG, BS

Typ 6AMP 550V AC BS88 FUSE
Catalog No. NSD6

Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Oblast aplikace			Nízkonapěťové
Stanovený proud	I	A	6
Jmenovité napětí			AC 550 V
Konstrukční velikost			BS88/F1
Velikost			14 x 59 mm
Kategorie užití			gL/gG
Vypínací zatížitelnost		kA	80
použitelné pro velikost / aplikace			všeobecné průmyslové aplikace
Standardní / schválení			BS
Tvar			vyhnuté nožové konce
Standardní/Regulace			BS88-2 IEC 60269-2
Volitelné příslušenství			fuse-holder 32NNS and SC32

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapetová vysocevýkonná (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	6
Rated voltage		V	550
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	80
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No