

CARACTERISTIQUES

- Idéal pour le perçage et le fraisage léger
- Base en fonte
- Mâchoire en acier sur l'étau de la machine
- Poignée montée sur des roulements à billes
- Excellente puissance de préhension

Étau de fraisage RS Pro 83 x 60 mm, 3,5 kg

RS code commande 463-7296



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit


Cet étau de perceuse de RS Pro, également appelé étau de machine, est idéal pour l'utilisation pour le perçage ou le fraisage de lumière. Ce petit étau peut être facilement monté et fixé sur les lits d'outils de machine et les supports de perceuse standard.

Caractéristiques


Type d'étau	Perceuse à étau
Applications	Perçage

Spécifications mécaniques

Ouverture de mâchoire	60mm
Largeur de mâchoire	83mm
Capacité de hauteur de mâchoire	31mm
Hauteur de mâchoire depuis la base	50mm
Longueur totale avec mâchoires fermées	260mm
Longueur totale avec mâchoires entièrement fermées	320mm
Largeur de fente de serrage	11,5 mm (boulons de serrage M10 recommandés)
Force de serrage maximale	60mm
Montage	Boulons
Poids	3.5kg



Order Code	Manufacturers Code	Description
463-7296	52-810-085	Drill Vice



- 1 Cast Iron Vice Body
- 2 Fixed Vice Jaw, manufactured from hardened steel, complete with one horizontal and three vertical vee grooves.
- 3 Moving Vice jaw, manufactured from hardened steel
- 4 Lubrication Port for handle bearing
- 5 Vice Handle
- 6 Clamping Slots (x2): 11.5mm wide, suitable for M10 clamping bolts

Note: When lubricating the handle bearing, remove the grub screw and apply a general bearing grease to the mechanism. Replace the grub screw making sure it does not clamp down on the bearing balls which will cause the handle to lock