

## CARACTERISTIQUES

- La température ambiante est comprise entre 20 et 25 °C.
- Aucune vibration mécanique n'est présente
- 5 % en dessous augmente considérablement la durée de vie de la lampe

## Indicateur lumineux BA9s, transparent, 24 V, 83 mA, 1 000 h

RS code commande : 577-471



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit ATTRIBUTE 1

Il est intéressant de voir comment l'industrie de l'ampoule a changé au cours des deux derniers siècles. Bien qu'elles soient d'excellentes ampoules disponibles sur le marché, il existe toujours une exigence d'éclairage des ampoules filament qui apporte fiabilité et un peu d'histoire.

## Caractéristiques générales

<b>Base de lampe</b>	BA9s
<b>Taille de la lampe</b>	T9
<b>Couleur de la lentille</b>	Transparent
<b>Luminosité</b>	6.3lm
<b>Durée de vie</b>	10000h
<b>Type de filament</b>	Type de dépression
<b>Applications</b>	Industrie automobile ; industrie des machines de jeu ; indicateur de voiture ; lampes de jardin ; lanternes en papier ; lampes de poche alimentées par batterie

## Spécifications électriques

<b>Tension nominale</b>	24V
<b>Intensité nominale</b>	83mA
<b>Puissance</b>	2W±10%

## Spécifications mécaniques

<b>Diamètre</b>	9mm
<b>Longueur</b>	34mm

## Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation ambiante	20 à 25 °C.
------------------------------------	-------------

## Homologations

Conformité/certifications	RoHS
---------------------------	------



RS Stock No.	577-471	
<i>DRAWING</i>		
Unit : mm		
1. Structure	Bulb Type	T9 Clear
	Bulb Diameter	9±1mm
	Length	23±2mm
	Base Type	BA9S
2. Design Characteristics	Voltage	24V
	Wattage	2W±10%
	Amperage	83.333mA±10%
	Filament Type	C-2F
	Life Hours	Vacuum type 10,000Hrs