

特点

- 特别适用于安装和拆卸外部卡簧
- 磷酸盐表面、可提供强防腐保护
- pvc 套管可增强抓持力和控制力
- 铬钒钢结构、提供耐用性和长使用寿命
- 弹簧机制、有助于夹持外部安装的弹性挡圈

RS 125mm Pro 卡环钳

RS 号: 541-6832



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这里介绍带弯尖的外部卡簧钳、这些弯头来自我们值得信赖和可靠的自有 RS Pro、这是一种独特的钳子、用于安装和拆卸各种电器上的外部卡簧。这些持久 RS Pro 卡簧钳由 Durable chrome 钒钢制成、包括磷酸盐表面、具有耐腐蚀性和长使用寿命。RS Pro 钳上的手柄包括 pvc 涂层套管、用于增强抓持力和控制。弯曲尖端可在不规则空间和角度夹持弹性挡圈时提供额外帮助、同时提高用户的可见性。

一般规格


钳型	卡簧钳
尖端样式	弯曲
材料	用于钳子的铬钼钢、用于自动复位功能的弹簧钢和乙烯基浸渍手柄
表面	化学制品黑色表面、带抛光钳的主表面、红色手柄
套件内容	1 件装 - 5" (125 mm) 外部 90 弯曲型、小型圆柱形尖头卡簧钳、带自动复位弹簧和红色乙烯基浸渍把手
应用	车辆、自行车、搅拌机、洗衣机

机械规格

钳口长度	26mm
总长度	125mm
尖端直径	0.9mm
硬度	热处理到 hrc : 45~55 (弹性挡圈尖端)、hrc : 44~48 (手柄) 和 hrc : 30~48 (接头)
弹性挡圈密封圈容量	3mm 至 10mm

认证

合规性 / 认证	din A01
----------	---------



Inspection item	Specification	Inspection tools
A mm	125±2	Kaliper
B mm	25.9-1	Kaliper
E mm	0.9-0.2	Kaliper
E1 mm	1.5-0.2	Kaliper
D max	(17.1)	Kaliper
N1 mm	13.5±2	Kaliper