



Pojistkový spodek (norma BS88, řada Red Spot), přední připojení, 690V AC, 63A, Černá

Catalog No. RS63H

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Příslušenství pojistek
Základní funkce			Držák pojistek
Oblast aplikace			Nízkonapětové
Stanovený proud	I	A	63
Jmenovité napětí			AC 690 V
Konstrukční velikost			BS88/A3
Popis			čelní připojení černý
Počet pólů			1P
použitelné pro velikost / aplikace			Válcové pojistky TIS BAO K07-660
Standardní / schválení			BS

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / Nízkonapětový vysocevýkonný pojistkový spodek (ecI@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			1
Rated current		A	63
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No

Další informace o produktech (propojení)

Product datasheet (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/8e3b797a-f6c3-4111-b064-a8047d63631d.pdf
-------------------------	---