

特点

- nitto 背胶、无损性能
- 柔性硅树脂、带蚀刻箔加热元件
- 适合形状不规则的物体
- 工作温度 +200°C (最高)
- 所有装置均随附说明手册
- 不适用于独立操作

RS Pro 加热垫、30 w、150 x 200mm、12 v 直流

RS 号: 731-366



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 加热垫的额定电压为 12 v 直流、额定功率为 30 w 、 Peak 额定温度为 +300°C 这款硅加热垫为矩形、尺寸为 150 x 200 mm 。它设计用于难以应用标准加热方法的区域。此垫为自黏式、且具有蚀刻箔元件嵌入在玻璃布支撑的橡胶化合物中。

一般规格

垫形状	矩形
应用	加热器生产；汽车工业；玻璃强化塑料维修；加热中 / 低温桶、油缸、平板、水盆或食品加工机械
粘性衬背	是的
加热器元件	硅酮
导联类型	聚四氟乙烯绝缘引线

电气规格

额定功率	30W
电源电压	12V 直流

机械规格

矩形垫尺寸	150mm x 200mm
厚度	1.4mm
引线长度	500mm

操作环境规格

Peak	+300°C
------	--------

认证

合规性 / 认证	ce / 2011/65/eu 和 2015/863
----------	----------------------------



