

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XVS
Fonction produit	Alarme électronique
Nom abrégé de l'appareil	XVS

Complémentaires

Couleur	Blanc
Matière	PC (polycarbonate) (couvercle de borne) ABS (acrylonitrile butadiène styrène) (corps)
Poids	0.18 kg
Marquage	CE
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à EN/IEC 61140
Support de montage	Rail DIN 72 mm
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0.8 kV
Consommation électrique	117 mA à 12 V 125 mA à 24 V 158 mA à 12 V 200 mA à 24 V
Capacité de serrage des bornes	<= 1 x 1,5 mm ²
Largeur	72 mm
Hauteur	72 mm
Profondeur	69,3 mm
Code de comptabilité	XVS

Environnement

Type de sortie TOR	NPN
Type de signalisation	16 alarmes sonores
Normes	EN/IEC 61000-6-2 UL 464 EN/IEC 61000-6-3
Certifications du produit	UR
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	IP54 (panneau) se conformer à EN/IEC 60529
Intensité sonore	0...90 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générées sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0808 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------