



### Presentazione

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gamma                  | Odace             |
| Aesthetic name         | Touch             |
| Tipo prodotto          | Cornice coperchio |
| Numero di serie        | 2 serie           |
| Senso di installazione | Verticale         |
| Distanza interassiale  | 57 mm             |
| Tipo interruttore      | Double            |
| Tipo di imballo        | Flow-pack         |

### Caratteristiche tecniche

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio dispositivo          | Incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipologia fissaggio            | Fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore                         | Bronze (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colore decorazione             | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finitura superficie            | Brushed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale                      | PC (polycarbonato): struttura decorativa<br>Alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altezza                        | 142 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Larghezza                      | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondità                     | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso netto                     | 0,01924 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resistenza agli agenti chimici | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Ambiente

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -5...50 °C                                                                  |
| Temperatura ambiente      | 5...45 °C                                                                   |
| Norme di riferimento      | NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1<br>2006/95/EEC<br>NBN C 61-112-1 |
| Certificazioni prodotto   | Aenor: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF                  |
| Grado di protezione IK    | IK04                                                                        |
| Grado di protezione ip    | IP21 D                                                                      |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                                |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile                      | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH                              | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH free of SVHC                             | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                              | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Toxic heavy metal free                         | Sì                                                                                                                          |
| Mercury free                                   | Sì                                                                                                                          |
| Sustainable packaging                          | Yes                                                                                                                         |
| RoHS exemption information                     | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina                    | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni ambientali                        | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità                         | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                    |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 38                                                                                                                          |