

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony K
Fonction produit	Commutateur à came complet
Nom de composant	K10
[Ith] courant thermique-conventionnel	10 A
Montage du produit	Montage avant
Mode de fixation	Trou Ø 16 ou 22 mm
Type de tête du contrôleur à came	Avec plastron 30 x 30 mm
Type d'unité de commande	Noir poignée
Cadenassage de la commande rotative	Sans
Présentation de l'étiquette	Avec métallisé marquage, 0 - 1 noir marquage
Fonction du commutateur	Commutateur
Rappel	Sans
Position 0	Avec position Off
Description des pôles	1P
Positions angulaires	Droite : 0° - 60°
Degré de protection IP	IP20 (bloc de contacts) IP65 (tête de commande) se conformer à IEC 60529

Complémentaires

Angle de commutation	60 °
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V niveau de pollution 3 conformément à IEC 60947-1
Puissance assignée d'emploi en W	750 W AC-23A / 220/240 V monophasé 370 W AC-23A / 110/120 V monophasé
Puissance nominale en hp	0.33 hp ACà 110/120 V monophasé 0.75 hp ACà 220/240 V monophasé
[Ie] courant assigné d'emploi en CA	10 Aà 400 V AC-1 10 Aà 400 V AC-21A 3 Aà 240 V AC-15 6 Aà 120 V AC-15
[Ie] courant assigné d'emploi en CC	10 Aà 24 V résistive charge 0.3 Aà 220 V résistive charge 0.7 Aà 110 V résistive charge
Durée de vie électrique	100000000 cycle
Protection contre les courts-circuits	10 A par cartouche fusible, type gG
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à IEC 60947-1
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm²
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Largeur hors tout CAO	30 mm
Hauteur hors tout CAO	30 mm
Profondeur hors tout CAO	76 mm
Poids	0.03 kg
Code de comptabilité	K10

Environnement

Normes	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	CULus
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 60536

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------