

CARACTERÍSTICAS

-
-
-
-
-

Desengrasantes y limpiadores de precisión RS Pro

Código RS: 251-3687

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del**Especificaciones**

Tamaño del paquete	500ml;g
Tipo de paquete	Botella; aerosol; aerosol de la bomba; lata
Categoría de producto	Secado rápido; autoadhesivo; limpiador electrónico
Apariencia	Líquido transparente e incoloro
Miscibilidad en agua	Completo
Olor	Distintivo
Aplicaciones	

Especificaciones mecánicas

Densidad a 20 °C.	0.79g/ml
Pureza	99.7%
Contenido de agua	0.15%
Residuos en evaporación (ppm)	0,002 g/100ml máx
Viscosidad a 20 °C.	0,33 mPas
Velocidad de evaporación	7.7
Inflamabilidad	Inflamable
Conductividad a 18 °C.	1.44mS
Gravedad específica a 20 °C.	0.79g/ml
No volátiles	71%
Contenido activo	71%
PH	11.8
Toxicidad por inhalación	500ppm
VOC	5.8%
Presión de vapor a 20 °C.	22mmHg
Valor KB	25
PEL (PPM, TWA DE 8 HORAS)	200
Vida útil total	1095 días

Especificaciones del entorno de

Punto de ebullición	82°C
Punto de inflamación	12°C
Punto de congelación	-5°C
Temperatura de servicio	50 °C máx

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	CE / UR / cur
------------------------------	---------------

