

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB支架

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689970>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB支架，外壳尺寸3，可容纳五个组合插针，针式插针，直头，固定孔直径3mm，与面板安装支架和插头外壳VS-25-...配套



优势

- 与IP67插头壳体和面板安装框架兼容
- 组装简便

商业数据

订货号	1689970
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	ABNCAA
产品关键代码	ABNCAA
目录页面	页码214 (C-2-2013)
GTIN	4017918914370
单件重量（含包装）	13.28 g
单件重量（不含包装）	7.59 g
原产地	DE

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB支架



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689970>

技术数据

说明

订货信息:	触点插针必须单独订购，因为其不在插芯的供货范围内。
-------	---------------------------

产品属性

产品类型	插芯
类型	D-SUB
位数	5
连接图表	D-SUB
型号	针式
屏蔽	无

电气特性

传输介质	铜缆
------	----

连接数据

连接方式	D-SUB
------	-------

尺寸

宽度	12.4 mm
高度	12.93 mm
长度	53.42 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	钢，黄色镀铬
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀镍外镀金
接触件载体材料	PBTP

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 500
-------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-55 °C ... 125 °C

安装

安装类型	孔
------	---

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB 支架


1689970

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689970>



图纸

开孔图/焊盘环宽



钻孔图

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB支架



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689970>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689970>



UL认证

认证ID: E118976

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB支架



1689970
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689970>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB支架

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689970>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn