

D-SSK 0525 KER - 端板



0201061
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201061>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端板，长度：38 mm，宽度：4.2 mm颜色：灰色，绝缘材料：陶瓷



商业数据

订货号	0201061
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1Z1X
产品关键代码	BE1Z1X
目录页面	页码541 (C-1-2019)
GTIN	4017918098681
单件重量（含包装）	17.805 g
单件重量（不含包装）	15.772 g
原产地	DE

D-SSK 0525 KER - 端板



0201061
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201061>

技术数据

产品属性

产品类型	端板
------	----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 180 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	奶油色 (RAL 9001)
阻燃等级，符合UL 94	V0

尺寸

宽度	4 mm
高度	38 mm
深度	44.5 mm

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-SSK 0525 KER - 端板



0201061
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201061>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn