

操作器

45-
2N42.1010.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2N42.1...>

您的产品:



45-2N42.1010.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29,5 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

手柄颜色:	黑色
手柄材质:	塑料

机械特性

开关动作:	自锁
机械寿命:	1 百万次
工作频率:	1 800/h
重量:	0.019 kg

环境条件

正面IP等级:	IP66 , IP67 , IP69K
---------	---------------------

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C
储存温度: - 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 黑色, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K


外壳材质: 塑料

提示: 从上面重置

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

