


## 特点

- 公制普通密封垫圈、尼龙 66、本色
- 提供电气绝缘
- 特别适合用作轴承表面
- 无腐蚀性
- 良好的耐化学性
- 提供不同的尺寸
- 尼龙 66 具有极佳的强度和耐受性 极端温度 - 特别适用于化学和电气应用
- 可耐受大量磨损和撕裂 移动时不会受到损坏或损害

## M6 普通尼龙丝锥垫圈、1.5mm 厚

RS 号: 528-176



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro 系列普通、白色、尼龙丝锥密封垫圈、尺寸为 M2 至 M12 、设计用于将螺钉头或螺母的作用力分布在更大的表面上。这些尼龙垫圈可放置在密封套和设备之间，提供极佳的低成本解决方案，具有电气绝缘性和良好的耐化学性。与金属相比、它们还具有非磨蚀性和轻型 更好地垫圈和吸收冲击和噪音、从而减少 在设备中使用时发出噪音

垫圈选项包括以下尺寸：

[528-154.](#) - M2

[528-160](#) - 5 . 5

[525-739](#) - M3

[525-745.](#) - M4

[525-751.](#) - M5

[528-176](#) - M6

[280-521.](#) - M8

[280-537.](#) - M10

[280-543.](#) - M12

## 一般规格

用于螺钉 / 螺栓尺寸	M6
材料	尼龙 66
表面	普通
应用	电气绝缘；汽车使用；玻璃；照明；航海使用；管道
颜色	自然


## 机械规格

外径	12mm
内径	6.4mm
厚度	1.5mm
重量	0.01kg

## 认证

合规性 / 认证

ce / ur / cur



RS Stock No.	Nominal Size	Outside Diameter (mm)	Inside Diameter (mm)	T (mm)
<a href="#">280-521</a>	M8	18	8.40	2
<a href="#">280-537</a>	M10	22	10.50	2.5
<a href="#">280-543</a>	M12	24	13	2.5
<a href="#">528-154</a>	M2	5	2.15	0.8
<a href="#">528-160</a>	M2.5	5.6	2.65	0.8
<a href="#">528-176</a>	M6	12	6.40	1.5