

CARACTERÍSTICAS

- Fabricación en acero inoxidable
- Muelle de retorno ligero
- mordazas de acero inoxidable de 25mm de longitud
- Mangos de sujeción de plástico moldeado
- Longitud total 130mm

Alicates RS Pro de punta plana de acero inoxidable 130mm con 25mm Longitud de mordaza

Código RS 536-341



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta estos alicates de acero inoxidable ligeros y versátiles, por lo que son perfectos para aplicaciones de precisión. Los alicates disponen de mangos arqueados de plástico moldeado para un agarre seguro, con retorno por acción de resorte para reducir la fatiga durante largos periodos de uso.

Especificaciones

Tipo alicates	Alicates de punta plana
Estilo de punta	Recta
Material	Lámina de acero inoxidable (#420-J2) para alicates, pivote, Acero de resorte para resorte de retorno de tensión, Mango de inyección de PVC
Acabado	Acabado de esmerilado-vibración para alicates, Remaches cromados, Mango de color azul
Aplicaciones	Electricistas, técnicos e ingenieros de mantenimiento

Especificaciones mecánicas

Longitud de mordaza	25 mm
Longitud total	130mm
Dureza	Tratamiento térmico conforme a hrc: 46-50 (cuerpo) Pivot--hrc:20~25

