Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Actuador

Distribuido por
Rs-online

45-
290H.1000.111



https://rs-online.eao.com/component/45-290H.1...

Su producto:



45-290H.1000.111
Actuador

FRONTAL

Dimensiones frontales:	Ø 29,5 mm
Forma frontal:	redondo
Color del marco frontal:	Negro
Material del marco frontal:	Plástico

MONTAJE

Diseño:	elevado
Orificio de montaje:	Ø 22.3 mm
Tipo de montaje:	Montaje en panel

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Función de conmutación:	Descanso (a) - Mantenido (a)
Etapas de conmutación:	2 posiciones
Ángulo de conmutación:	90° derecha / -45° ... +45°
Vida útil mecánica:	1 millón de ciclos de operación
Frecuencia de conmutación:	1 800/h
Peso:	0.054 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Protección frontal:	IP66, IP67, IP69K
Temperatura de funcionamiento:	– 25 °C ... + 70 °C
Temperatura de almacenamiento:	– 40 °C ... + 80 °C

Resistencia a golpes/resistencia a impactos:	Según la norma IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, semisinusoidal
Resistencia a vibraciones:	Según IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Resistencia ambiental:	Durante el funcionamiento según IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


CERTIFICADO

REACH:	Conforme a REACH
RoHS:	Conforme a RoHS

OTROS

Descripción breve:	Actuador, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, redondo, Negro, Plástico, Descanso (a) - Mantenido (a), IP66, IP67, IP69K
Material de la carcasa:	Plástico
Notas:	Bloqueo estándar: RONIS, T254


Posiciones de conmutación:



Esquema de conexión:



Orificios de montaje:



Dimensiones:

