

特点

- 高 / 低警报
- 最大 - 最小平均值功能
- 显示保持
- usb 连接端口

RS PRO K 型数字温度计

RS 号: 123-2214



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 是一款超值、高精度度 2 通道数字温度计、适合与 j、k、t、e、n、r 和 s 型热电偶一起用作温度传感器。数字温度计可测量温度到小数点而非整数，这意味着其结果更准确。RS Pro 数据记录仪温度计特别适用于医疗、制药、食品和環境测试等应用中需要准确温度读数的区域。

一般规格

型号	RS-1316
温度计类型	手持设备
探头类型	e / j / k / n / r / s / t
温度输入数	2
绝对最大温度测量: +380°C	400 (t) °C / +752 (t) °F / +870 (e) °C / +1090 (j) °C / +1300 (n) °C / +1370 (k) °C / +1598 (e) °F / +1767 (r) °C / +1767 (s) °C / +1994 (j) °F / +1999.9 (k) °F / +1999.9 (n) °F / +1999.9 (r) °F / +1999.9 (s) °F
温标	摄氏度 / 华氏度 / 开氏度
显示类型	LCD
分辨率	0.1K
最佳精确度	±0.05%
温度系数	读数的 0.01% + 0.03 °C 按 °C (0.05 °F 按 °F) °C 至 28 °C (+64 °F 至 +82 °F) 范围 [lcd 范围: 低于 -100 °C (-148. °F): 增加 k-、j-、e 和 n 型读数的 0.04%; t- 型读数的 0.08%]
数据存储内存	是的
最小 / 最大记录	是的
自动关闭	是的
校准证书	是的
工作温度	0°C 至 50°C
存储温度	-10°C 至 60°C
工作湿度	0% 至 80%
应用	食品行业 / hvac / 工业 / 医疗

电气规格

电池类型	AAA
电池寿命	80 小时

机械规格

尺寸	72 x 35 x 150mm
长度	72mm
宽度	35mm
高度	150mm
重量	235g

分类

ecl@ss 版本	
unspsc 版本	

认证

合规性 / 认证	en 61340
声明	rohs 合规性证书

类似产品

库存号	品牌	产品名称	温度计类型	绝对最大温度 测量: +380°C	探头类型
XXX-XXXX					
XXX-XXXX					

